

Raccordo a innesto a L NPQM-L-Q14-E-P10

Codice prodotto: 570453

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	12 mm
Progettazione	Forma a L
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -13.775 psi...232 psi
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...16 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C...70 °C
Peso prodotto	58 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 14 mm
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 14 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Ottone, nichelato
Materiale della guarnizione del tubo	NBR