


# bussola a innesto NPQM-D-S14-E-P10

Codice prodotto: 570455

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	12 mm
Forma	Forma diritta
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-0,095 ... 1,6 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	-13,775 ... 232 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Peso	18,5 g
Attacco pneumatico 1	Diametro raccordo a innesto 14 mm
Attacco pneumatico 2	Bussola a innesto QS-14
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone nichelato