


blocchetto di collegamento

VABM-B6-E-N12-2

Codice prodotto: 570725

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata	1,5 Nm
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	460 g
Attacco servopilotaggio 12/14	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 1	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 3	NPT1/2-14
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Leghe di alluminio per lavorazione plastica