


# blocchetto di collegamento

## VABM-B6-E-N12-6

Codice prodotto: 570727

FESTO



### Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	21 mm
Numero max. posti valvola	6
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Coppia di serraggio max., montaggio su guida profilata	1,5 Nm
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	2 Nm
Coppia di serraggio max., montaggio a parete	5 Nm
Peso	915 g
Attacco servopilotaggio 12/14	NPT1/8-27
Attacco pneumatico 1	NPT1/2-14
Attacco pneumatico 3	NPT1/2-14
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Lega di alluminio per lavorazione plastica