


# Unità di gestione e visualizzazione FED-400

Codice prodotto: 570864  
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2017. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	56 mm
Altezza	109 mm
Lunghezza	149 mm
Spessore max. pannello frontale	5 mm
Memoria utente	2 Mbyte
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	256
Memoria ricette	32 kByte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero colori	256
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	4,3"
Batteria di back-up	3 V/270 mA litio
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	480x272 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,4 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Peso	1.000 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia PC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	RS232 Sub-D a 15 poli Connettore maschio
Interfaccia USB	Sì
Interfaccia Ethernet	100 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	FED Designer versione 6.09 o superiore