


# connettore NECU-FCG40-K

Codice prodotto: 570895

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Conforme alla norma	EN 60603-13
Frequenza di connessione	50
Uscita del cavo	Diritto
Peso	5 g
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi FC
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	40
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Chiusura a scatto
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Morsetto a perforazione di isolante
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1,5 A
Sezione nominale conduttore	0,13 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale conduttore (AWG)	AWG26
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale del corpo	PBT rinforzato
Materiale contatti a innesto	Bronzo dorato