


# connettore maschio NECU-S-ECG4-HX-Q3

Codice prodotto: 570922

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Omologazione	c UL us - Recognized (OL)
Frequenza di connessione	1
Fissaggio	Ad aggancio
Connessione elettrica	4 poli Connettore maschio diritto / connessione a perforazione di isolante Forma costruttiva quadrata
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	3 A
Resistenza alle scariche elettriche	0,8 kV
Diametro ammissibile del singolo conduttore	$\geq 0,07$ mm
Diametro ammissibile dei conduttori	0,8 ... 1 mm
Sezione attacco	0,14 mm <sup>2</sup>
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	2
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	PBT PC
Materiale contatti a innesto	dorato
Isolamento ammissibile dei conduttori	PP PVC TPE-E