



connettore maschio NECU-S-M12G4-D-IS

Codice prodotto: 570956

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato sulla norma	EN 61076-2-101 EN 61984
Frequenza di connessione	50
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Peso	24 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Rotonda
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	M12x1, con codifica A secondo EN 61076-2-101
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	4
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	Bloccaggio a vite con esagono SW18 e zigrinature longitudinali
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	2x cavi
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Morsetto a vite
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 30 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	4 A
Resistenza alle scariche elettriche	2,5 kV
Raccordo per cavi	Pg11
Diametro ammissibile del cavo	2 x 3 mm oppure 2 x 5 mm
Sezione attacco	0,75 mm ²
Grado di protezione	IP65 IP67
Temperatura ambiente	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Grado di imbrattamento	3
Materiale del corpo	PA
Materiale ghiera	PA
Materiale contatti a innesto	Ottone Bronzo bianco rivestito