


Connettore maschio FBS-SCRJ-PP-GS

Codice prodotto: 571017

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Peso prodotto	60 g
Nota sulla connessione fieldbus	PROFINET FOC
Specifiche cavo Ethernet	Cavo a fibre ottiche Fibra polimerica 980/1000 µm Diametro individuale filo: 2,2 mm
Diametro cavo ammesso	6.5 mm...9.5 mm
Grado di protezione	IP65 IP67 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-40 °C...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40 °C...70 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Materiale corpo	Zinco pressofuso Ottone nichelato
Materiale guarnizioni	NBR TPE