


blocco batteria CPX-AB-1-7/8-DN

Codice prodotto: 571052

FESTO

Per terminale elettrico modulare CPX.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni P x L x A	65,5 mm x 30,5 mm x 62 mm
Fissaggio	Con foro passante
Peso	205 g
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Grado di protezione	IP65 IP67
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina, Sub-D, 9 poli
Connessione elettrica	5 poli Connettore rotondo da 7/8"