


Tubo in plastica PAN-M-4X0,75-GN-500

Codice prodotto: 572092

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro esterno	4 mm
Raggio di curvatura influente sulla portata	15 mm
Diametro interno	2,5 mm
Min. raggio di curvatura	10 mm
Pressione di esercizio in funzione della temperatura	-0,95 ... 42 bar
Fluido di esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura ambiente	-60 ... 100 °C
Peso in funzione della lunghezza	0,008 kg/m
Colore	verde
Durezza Shore	D 65 +/-3
Avvertenza sul materiale	Senza rame e PTFE a norme RoHS
Informazioni sui materiali, tubo flessibile	Poliammide 12