


# connettore per cavo NEFU-X24F-1-M12G4

Codice prodotto: 572227

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Larghezza	36 mm
Altezza	40 mm
Lunghezza	40 mm
Fissaggio	Con foro passante
Peso	60 g
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina, M12x1, 4 poli, codifica A
Tensione d'esercizio CC, interfaccia AS	26,5 ... 31,6 V
Tensione d'esercizio nominale CC, interfaccia AS	26,5 V
Tensione d'esercizio CC, tensione di carico	20,4 ... 26,4 V
Tensione d'esercizio nominale CC, tensione di carico	24 V
Grado di protezione	IP65 In condizioni di montaggio A norma IEC 60529
Temperatura ambiente	-25 ... 75 °C
Temperatura di stoccaggio	-25 ... 85 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PA
Materiale testata	PA