

# raccordo a innesto QBM-10-32-UNF-1/8-I-U

Codice prodotto: 572311

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica   | Valore   |
|--|--|
| Taglia   | Mini   |
| Diametro nominale  | 0,094 "  |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato                  | Anello di tenuta                               |
| Posizione di montaggio                                   | Qualsiasi                                      |
| Forma  | Forma diritta                                  |
| Dimensioni contenitore                                   | 10   |
| Costruzione  | Principio Push-Pull                            |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 0,095 ... 1 MPa                                |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | 0,95 ... 10 bar                                |
| Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo | 13,775 ... 145 psi                             |
| Fluido d'esercizio                                       | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio       | E' possibile l'impiego con aria lubrificata    |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC                 | 1 - stress da corrosione basso                 |
| Conformità PWIS  | VDMA24364-Zona III                             |
| Temperatura ambiente                                     | 0 ... 60 °C                                    |
| Coppia di serraggio max.                                 | 1,106 ft-lbf                                   |
| Peso   | 0,071 oz                                       |
| Fissaggio  | Esagono incassato 3/32                         |
| Attacco pneumatico 1                                     | Filettatura esterna 10-32 UNF-2A               |
| Attacco pneumatico 2                                     | Per tubo diametro esterno 1/8"                 |
| Temperatura ambiente Fahrenheit                          | 32 ... 140 °F                                  |
| Colore dell'anello di smontaggio                         | Grigio   |
| Avvertenza sul materiale                                 | Conforme a RoHS                                |
| Materiale del corpo                                      | Ottone nichelato<br>PBT                        |
| Materiale anello di smontaggio                           | POM  |
| Materiale guarnizione                                    | NBR  |
| Materiale fascette stringitubo                           | Acciaio inossidabile fortemente legato         |