

adattatore VMPAL-FSP-G1/4

Codice prodotto: 572381

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar -13,05 ... 145 psi
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-5 ... 50 °C
Peso	63 g
Attacco pneumatico 1	Cartridge 20 mm
Attacco pneumatico 2	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Lega di alluminio per lavorazione plastica