

# Adattatore VAVE-C8-1R1

Codice prodotto: 573194

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Display degli stati dei segnali	LED
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Grado di protezione	IP65 Conforme IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Coppia di serraggio	0.25 Nm
Peso prodotto	3.5 g
Collegamento elettrico	A 4 poli/a 2 poli M8/- Connettore maschio/connettore femmina
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Tipo di montaggio	Sull'elettrovalvola tramite vite centrale M2
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PA
Materiale del contatto elettrico	Bronzo