

unità di gestione e visualizzazione FED-3000

Codice prodotto: 573906

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	42 mm
Altezza	267 mm
Lunghezza	337 mm
Spessore max. pannello frontale	4 mm
Memoria utente	64 Mbyte
Numero LED utente	1
Clock in tempo reale	Sì
Liste eventi	1.024
Memoria ricette	32 Kilobyte
Allarmi	1.024
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero colori	64 k
Numero LED del sistema	4
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	13,3"
Batteria di back-up	Batteria Li, ricaricabile
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	WXGA, 1280x800 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	1,4 A
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Omologazione	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
Peso	2.500 g
Interfaccia AUX	Sub-D 9 poli Connettore femmina
Interfaccia stampante	RS232 Sub-D Connettore femmina 9 poli
Interfaccia PC	RS232 Sub-D Connettore femmina 9 poli
Interfaccia di programmazione	9,6 - 38,4 kBd
Interfaccia PLC	9 poli RS232 RS485 Connettore maschio

Caratteristica	Valore
	Sub-D
Interfaccia USB	Sì
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	FED Designer 6.10 o superiore