

Sottobase elettrica VAVE-L1-1R1-LR

Codice prodotto: 573922

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Protezione da inversione di polarità	Bipolare
Funzioni aggiuntive	Parascintille Riduzione corrente di ritenuta
Display degli stati dei segnali	LED
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Immunità alle sovratensioni	0.8 kV
Grado di inquinamento	3
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Istruzioni UK per CEM
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Grado di protezione	IP65
Temperatura ambiente	-5 °C...60 °C
Posizione di montaggio	Opzionale
Coppia di serraggio max.	0.27 Nm
Peso prodotto	3.2 g
Collegamento elettrico	A 4 poli/a 2 poli M8/- Connettore maschio/connettore femmina
Collegamento conduttore di protezione	Non disponibile
Tipo di montaggio	Su elettrovalvola tramite vite autofilettante
Colore corpo	Nero
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	PA
Materiale guarnizioni	EPDM
Materiale corpo	PA
Materiale viti	Acciaio temperato