

raccordo a innesto a L, lungo QBMLL-M5-5/32-U-M

Codice prodotto: 574303

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	0,098 "
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Forma	Forma a L, lunga
Dimensioni contenitore	0
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	0,095 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0,95 ... 10 bar
Pressione d'esercizio intervallo di temperatura completo	13,775 ... 145 psi
Classificazione marittima	vedi certificato
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Coppia di serraggio nominale	0,5 Nm
Tolleranza coppia di serraggio nominale	± 10 %
Peso	0,282 oz
Fissaggio	Esagono incassato SW8
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio M5
Attacco pneumatico 2	Per tubo diametro esterno 5/32 "
Temperatura ambiente Fahrenheit	32 ... 140 °F
Colore dell'anello di smontaggio	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	PBT
Materiale guarnizione filettatura	NBR
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale fascette stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato