


unità di gestione e visualizzazione CDPX-X-A-W-4

Codice prodotto: 574410
Prodotto in esaurimento

FESTO

Unità operativa 4", touchscreen

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2023. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	56 mm
Altezza	107 mm
Lunghezza	147 mm
Spessore max. pannello frontale	4 mm
Clock in tempo reale	Si
Liste eventi	2.048
Memoria ricette	32 Kilobyte
Pagine	1.000
Tags	10.000
Widgets	2.000
Oggetti per pagina	2.000
Utenze	50
Accessi client simultanei	4
Trend buffer	30
Curve per Trend Widget	5
Ricette	32
Parametri per combinazione	32.000
Event buffer	4
Eventi per Event buffer	2.048
Allarmi	2.000
Dimensioni file JavaSkript per pagina	8 Kilobyte
Dimensioni progetto	30
Schedulatore	30
Protocolli PLC supportati	CODESYS 2.3 CODESYS 3.X ModbusRTU Client ModbusRTU Server ModbusTCP Client ModbusTCP Server
Deviazione orologio in tempo reale	130 s / mese
Numero colori	64 k
Numero LED del sistema	1
Display	Colore TFT
Caratteristiche display	Touchscreen
Dimensione visualizzazione	4,3"
Batteria di back-up	Batteria Li, ricaricabile
Intervallo tensione d'esercizio CC	18 ... 30 V
Risoluzione display	480x272 Pixel
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Assorbimento di corrente a tensione d'esercizio nominale	0,4 A
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)

Caratteristica	Valore
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP65 frontale, IP20 posteriore
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	1.000 g
Interfaccia PLC	Ethernet RS485
Interfaccia USB	Sì
SD card slot	1
Interfaccia Ethernet	RJ45 10/100 MBd
Fissaggio	Montaggio a pannello
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Software di programmazione	Designer Studio