


Portale lineare DHSL-4-EGC80TB-EGSA50

Codice prodotto: 574512

FESTO

Otterrete una offerta non vincolante per la vostra richiesta. Cliccare in alto sul simbolo per la richiesta fax.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Gruppo	Portale lineare 4
Carico utile	0 ... 4 kg
Attuatore, asse Z	EGSA-50
Tipo di attuatore, asse Z	Elettrico Con vite senza fine
Posizione intermedia asse Z	Qualsiasi
Corsa asse Z	0 ... 100 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Z	± 0,01 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Z	± 0,01 mm
Attuatore, asse Y	EGC-80-TB
Tipo di attuatore, asse Y	Elettrico Cinghia dentata con guida a ricircolo di sfere
Posizione intermedia asse Y	Qualsiasi
Corsa asse Y	0 ... 8.500 mm
Precisione di ripetizione in posizione terminale, asse Y	± 0,08 mm
Precisione di ripetizione in posizione intermedia, asse Y	± 0,08 mm