


connettore maschio NECU-S1W9-C2-ACO

Codice prodotto: 574588

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Fissaggio	4-40 UNC-2B
Peso	59 g
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina, Sub-D, 9 poli
Connessione elettrica 1	Connettore femmina, Sub-D, 9 poli
Connessione elettrica 2	Morsetto a vite, con schermatura
Baudrate	1 Mbit/s
Diametro ammissibile del cavo	8 mm 8 mm
Sezione attacco	0,14 ... 0,5 mm ²
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	75% a 25 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso
Materiale del corpo	PC rinforzato