



piastra di alimentazione verticale VABF-L1-P3A3-M7

Codice prodotto: 574592

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	10,5 mm
Numero max. posti valvola	1
Pressione d'esercizio Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Pressione d'esercizio	-0,9 ... 10 bar
Omologazione	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Coppia di serraggio max., fissaggio valvola	0,45 Nm
Peso	220 g
Attacco pneumatico 1	M7
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale piastra	Lega di alluminio per lavorazione plastica