


connessione fieldbus CDPX-F-CO

Codice prodotto: 575301

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Profondità di montaggio	24 mm
Altezza	91 mm
Lunghezza	41 mm
Omologazione	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 70 °C
Umidità relativa dell'aria	5 - 85 % Senza formazione di condensa
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Peso	150 g
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Interfaccia Fieldbus	CANopen
Interfaccia Fieldbus, tecnica di collegamento	Connettore maschio Sub-D 9 poli
Interfaccia Fieldbus, tipo di trasmissione	9,6 kbit/s bis 1 Mbit/s