

Kit di fissaggio SAMH-S-N8-S-MK

Codice prodotto: 575815

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Per scanalatura a T
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Temperatura ambiente	-40 °C...85 °C
Tipo di montaggio	Aggancio Serrato a vite Inseribile nella scanalatura dall'alto
Coppia di serraggio max.	0.6 Nm
Peso prodotto	1.88 g
Materiale della calotta di copertura	PA
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio fortemente legato
Classe di resistenza alla corrosione CRC	3 - stress da corrosione elevato
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L