


connettore maschio NECC-S1G9-C2-M

Codice prodotto: 576031

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Altezza	39,4 mm
Lunghezza	58 mm
Peso	24 g
Interfaccia Fieldbus	Connettore femmina, Sub-D, 9 poli
Connessione elettrica	9 poli / 9 poli Sub-D / morsetto a vite
Baudrate	1 Mbit/s
Diametro ammissibile del cavo	8 mm 8 mm
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	-20 ... 70 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - stress da corrosione basso