

sistema di comando CMCA

Codice prodotto: 576335
Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2022. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Esempio di rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Funzione di sicurezza	Arresto in sicurezza 1 (SS1 Safe stop 1)
Performance Level (PL)	Safe Stop 1 (SS1) / categoria 4, Performance Level e
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Tensione di rete, CA	230/400 V
Tensione d'esercizio nominale, fasi	trifase
Omologazione	RCM Mark
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	10 - 95 % Senza formazione di condensa
Temperatura ambiente	5 ... 40 °C
Connessione elettrica	Morsetto a molla
Avvertenza sul materiale	Contiene sostanze che intaccano l'impregnazione della vernice Conforme a RoHS