

blocco batteria VABM-B10-20E-G38-4

Codice prodotto: 576341

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione modulare | 22 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero max. posti valvola | 4 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso | 1.053 g |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco servopilotaggio 12 | G1/8 |
| Attacco servopilotaggio 14 | G1/8 |
| Attacco pneumatico 1 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 3 | G3/8 |
| Attacco pneumatico 5 | G3/8 |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Leghe di alluminio per lavorazione plastica |