

blocco batteria VABM-B10-20S-N14-8

Codice prodotto: 576435

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione modulare | 22 mm |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Numero max. posti valvola | 8 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - stress da corrosione moderato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso | 917 g |
| Fissaggio | Con foro passante |
| Attacco pneumatico 1 | 1/4 NPT |
| Attacco pneumatico 3 | 1/4 NPT |
| Attacco pneumatico 5 | 1/4 NPT |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Materiale blocchetto di collegamento | Lega di alluminio per lavorazione plastica |