


Blocco di collegamento VABM-B10-20S-N14-6-P3

Codice prodotto: 576481

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni griglia	22 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Numero max di posti valvola	6
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso prodotto	601 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 3	1/4 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale blocco di collegamento	Lega di alluminio battuto