


Comando bimanuale ZSB-1/8-B

Codice prodotto: 576656

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	4 mm
Tipo di azionamento	Pneumatico
Posizione di montaggio	Opzionale
Funzione di sicurezza	Comando a due mani
Livello di performance (PL)	Azionamento a due mani/categoria 1, livello di prestazioni c
Pressione d'esercizio	0.4 MPa...0.8 MPa
Pressione di lavoro	4 bar...8 bar
Portata nominale standard	50 l/min
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva macchine CE Secondo i regolamenti del Regno Unito per le macchine
Protezione antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Autorità che rilascia il certificato	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Resistenza agli urti	Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	0 °C...60 °C
Peso prodotto	420 g
Tipo di montaggio	Una delle due: Con foro passante Tramite filetto femmina
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/8
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale coperchio	Alluminio pressofuso
Materiale guarnizioni	NBR

Caratteristica	Valore
Materiale corpo	Lega di alluminio battuto Anodizzato