


# forcella SG-M20X1,5

Codice prodotto: 6147

★ Core product range

Con dado esagonale, per fissaggio oscillante dei cilindri (sullo stelo), a norma DIN ISO 8140.

FESTO



## Foglio dati

| Caratteristica                           | Valore                         |
|--|--------------------------------|
| Taglia                                   | M20x1,5                        |
| Conforme alla norma                      | ISO 8140                       |
| Attacco filettato                        | Filetto femmina M20x1,5        |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - stress da corrosione basso |
| Conformità PWIS                          | VDMA24364-B2-L                 |
| Classificazione RSBP a CD-0033           | F1                             |
| Temperatura ambiente                     | -40 ... 150 °C                 |
| Peso                                     | 793 g                          |
| Avvertenza sul materiale                 | Conforme a RoHS                |
| Materiale perno                          | Acciaio<br>zincato             |
| Materiale forcella                       | Acciaio<br>zincato             |
| Materiale dado                           | Acciaio<br>zincato             |