

tappo CV-PK-3-B

Codice prodotto: 6213

FESTO

Per raccordi per tubi in plastica e nippli spinati.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni contenitore	10
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 4 mm Per nipplo spinato, diametro interno 3 mm con dado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale calotta	TPE-U(PU)