

raccordo anulare a innesto TK-1/8-PK-4-KU

Codice prodotto: 6284

FESTO

Con due anelli di tenuta.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 10 bar
Classificazione marittima	vedi certificato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Attacco pneumatico 1	Filetto maschio G1/8
Attacco pneumatico 2	Per nipplo spinato, diametro interno 4 mm con dado
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS