

raccordo anulare a innesto TK-1/8-PK-6-KU

Codice prodotto: 6285

FESTO

Con due anelli di tenuta.



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | 0 ... 10 bar |
| Classificazione marittima | vedi certificato |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Attacco pneumatico 1 | Filetto maschio G1/8 |
| Attacco pneumatico 2 | Per nipplo spinato, diametro interno 6 mm con dado |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |