


Forcella SG-M4

Codice prodotto: 6532

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M4
Basato su standard	ISO 8140
Conforme allo standard	DIN 71752
Attacco filettato	Filetto femmina M4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	I metalli con una frazione massica di rame superiore all'1% sono esclusi dall'uso. Sono esclusi circuiti stampati, cavi, connettori a innesto elettrici e bobine
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	8 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale del perno	Acciaio Galvanizzato
Materiale forcella	Acciaio Galvanizzato
Materiale dado	Acciaio Galvanizzato