



# elemento OR OS-1/4-B

Codice prodotto: 6682

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Funzione OR
Attacco pneumatico 1	G1/4
Attacco pneumatico 2	G1/4
Fissaggio	Con foro passante
Portata nominale normale	1.170 l/min
Pressione d'esercizio	1 ... 10 bar
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Materiale del corpo	Legia di alluminio per lavorazione plastica
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Diametro nominale	6,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Peso	110 g
Attacco pneumatico 3	G1/4
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale guarnizioni	NBR