


modulo di derivazione FR-4-1/2-B

Codice prodotto: 6704

FESTO

Per la distribuzione dell'aria compressa.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	18,6 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	0 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 80 °C
Peso	120 g
Numero uscite	3
Numero linee di alimentazione	1
Attacco pneumatico 1	Filetto femmina G1/2
Attacco pneumatico 2	Filetto femmina G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Alluminio pressofuso