

manometro MA-63-0,25

Codice prodotto: 7169

FESTO

Con unità di indicazione in bar e psi.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Intervallo di visualizzazione [bar]	0 ... 0,25 bar
Scala del manometro	0 ... 3,6 psi
Conforme alla norma	DIN EN 837-3
Dimensioni nominali manometro	63
Fissaggio	Montaggio in linea
Fluido d'esercizio	Fluidi liquidi Fluidi gassosi
Pressione d'esercizio	0 ... 0,25 bar
Fattore carico variabile	0,9
Fattore carico permanente	0,75
Classe di precisione di misurazione	1,6
Grado di protezione	IP43
Temperatura del fluido	-20 ... 80 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Posizione di collegamento	Lato posteriore, centrale
Attacco pneumatico	G1/4
Materiale perno filettato	Ottone
Materiale del corpo	Acciaio
Materiale finestrella	PMMA
Peso	180 g
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	Senza acetilene Senza ossigeno