


presa multipla KDFV-32-B

Codice prodotto: 7565

FESTO

Per raccordi multipli per tubi in plastica diam. Nom. 2, 3 e 4.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	4 mm
Pressione d'esercizio	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Peso	131 g
Numero max. di attacchi	32
Attacco pneumatico	PK-2 PK-3 PK-4
Colore	Grigio
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS