


raccordo per tubi RTU-PK-4/6

Codice prodotto: 7604

FESTO

Con nipplo spinato per tubi in plastica PP, PU, PR.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Diametro nominale	3,4 mm
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata (necessario poi per l'impiego successivo)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Attacco pneumatico 1	per tubo con diametro esterno 8 mm
Attacco pneumatico 2	per tubo con diametro esterno 6 mm
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale del corpo	Ottone