

riduttore EMGC-40-P-G35-SEC-67

Codice prodotto: 8000602

Prodotto in esaurimento

FESTO

Tipo in esaurimento. Fornibile fino al 2026. Per alternative di prodotto, vedere il Support Portal.



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensioni flangia riduttore	40 mm
Dimensioni flangia motore	67 mm
Gioco torsionale	0,67 deg
Tipo di riduttore	Riduttore epicicloidale
Rapporto di trasmissione	35:1
Numero di giri max. ingresso	6.000 1/min
Temperatura d'esercizio riduttore	-20 ... 90 °C
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado di protezione	IP54
Coppia continua di uscita	14 Nm
Momento di inerzia di massa riduttore	0,04 kgcm ²
Coppia max. di serraggio	17,5 Nm
Grado di efficienza max.	92 %
Resistenza alla torsione	0,85 Nm/arcmin
Peso	550 g
Codice interfaccia, motore Out	40G
Codice interfaccia, motore in	67A
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS