



cavo di collegamento NEBC-S1G25-K-2.0-N-S1G25

Codice prodotto: 8001375

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Definizione cavo	senza supporto targhette
Connessione elettrica	a 25 poli Connettore maschio, diritto Sub-D / Sub-D
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore maschio
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	25
Collegamento elettrico 1, poli/conduttori occupati	25
Collegamento elettrico 1, tipo di fissaggio	2x viti 4-40 UNC
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Sub-D
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	25
Collegamento elettrico 2, poli/conduttori occupati	25
Collegamento elettrico 2, tipo di fissaggio	2x viti 4-40 UNC
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V
Carico di corrente ammissibile a 40 °C	1 A
Lunghezza cavo	2 m
Caratteristica cavo	Standard
Diametro cavo	7 mm
Composizione cavo	schermato
Grado di protezione	IP40
Nota sul tipo di protezione	In condizioni di montaggio
Temperatura ambiente	0 ... 70 °C
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK RoHS
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Classe di resistenza alla corrosione CRC	0 - nessuno stress da corrosione
Materiale rivestimento del cavo	PVC
Colore rivestimento del cavo	Grigio
Colore corpo contenitore	Grigio