


Cursore DARD-L1-63-S

Codice prodotto: 8001414

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Dimensione | 50/63 |
| Deviazione radiale +/- | 2 mm |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -20 °C...120 °C |
| Carico massimo ammissibile a lungo termine in direzione della forza +/- | 2500 N |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale del perno | Acciaio fortemente legato |
| Materiale forcella | Acciaio fortemente legato |
| Materiale pezzo scorrevole | Ottone |
| Materiale serratura | Acciaio per molle |