

cavo di collegamento NEBV-

Codice prodotto: 8003577

FESTO



Esempio di
rappresentazione

Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Funzioni supplementari	Riduzione della corrente di ritenuta Circuito di protezione
Definizione cavo	senza supporto targhette
Frequenza di connessione	50
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, forma costruttiva	Angolare
Collegamento elettrico 1, tipo di collegamento	Connettore femmina Connettore femmina, sottile
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Diritto Angolare
Collegamento elettrico 1, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi ZC, vite autofilettante Configurazione degli attacchi ZC, vite metrica Configurazione degli attacchi forma C, secondo EN 175301-803 Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero poli/conduttori	2 25 4 44
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato di comando
Collegamento elettrico 2, forma costruttiva	Angolare Rotonda
Collegamento elettrico 2, tipo di collegamento	Cavo Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, uscita cavo	Diritto Angolare
Collegamento elettrico 2, tecnica di collegamento	Configurazione degli attacchi ZB, vite autofilettante M8x1, con codifica A secondo EN 61076-2-104 Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero poli/conduttori	2 25 3 44
Intervallo tensione d'esercizio CC	0 ... 230 V
Intervallo tensione d'esercizio CA	0 ... 230 V
Lunghezza cavo	0,5 ... 30 m
Caratteristica cavo	Standard Suitable for energy chains
Condizioni di prova cavo	Condizioni di prova disponibili su richiesta
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità)	Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica Ai sensi della direttiva CE sulla bassa tensione secondo la direttiva UE RoHS
Marchio UKCA (vedi dichiarazione di conformità)	secondo prescrizioni UK per apparecchiature elettriche secondo prescrizioni UK per EMV secondo prescrizioni UK RoHS

Caratteristica	Valore
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale rivestimento del cavo	PVC TPE-U(PUR)
Colore rivestimento del cavo	Grigio