

# modulo di manipolazione EHMY-RP-EGC-185-TB-KF- -

Codice prodotto: 8004607

FESTO



Esempio di  
rappresentazione

## Foglio dati

Foglio dati generale – I singoli valori dipendono dalla specifica configurazione.

Caratteristica	Valore
Corsa di lavoro	50 ... 2.000 mm
Planarità richiesta sulle superfici di montaggio	0,1 mm/m
Posizione di montaggio	Orizzontale
Costruzione	Modulo lineare elettro-meccanico Con cinghia dentata
Rilevamento posizione	Per sensore di finecorsa
Precisione di ripetizione	±0,1 mm
Durata dell'inserimento	100 %
Conformità PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 ... 60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90 %
Grado di protezione	IP40
Temperatura ambiente	5 ... 45 °C
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS