

Blocchetto di collegamento VABM-L1-18W-G38-4-G

Codice prodotto: 8004913

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensioni griglia | 19 mm |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Numero max di posti valvola | 4 |
| Approvazione | c UL us - Recognized (OL) |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di stoccaggio | -20 °C...60 °C |
| Peso prodotto | 1369 g |
| Attacco del servopilotaggio 12/14 | G1/8 |
| Scarico del servo pilotaggio 82/84 | G1/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 4 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, attacco 5 | G3/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale blocco di collegamento | Lega di alluminio battuto |