

## raccordo a innesto a L

### QSL-G1/4-8-C18

Codice prodotto: 8005390

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Taglia	Standard
Diametro nominale	1,8 mm
Tipo di guarnizione sul perno filettato	Anello di tenuta
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Dimensioni contenitore	10
Costruzione	Principio Push-Pull
Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura	-0,95 ... 16 bar
Fluido d'esercizio	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio	E' possibile l'impiego con aria lubrificata
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Coppia di serraggio max.	15 Nm
Peso	276 g
Attacco pneumatico	Filetto maschio G1/4 per tubo con diametro esterno 8 mm
Colore dell'anello di smontaggio	Nero
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Informazioni sui materiali, corpo	Ottone Nichelato
Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti	NBR
Informazioni sui materiali, guarnizione tubo	NBR
Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo	Acciaio inossidabile fortemente legato