


raccordo a innesto a L

QSL-G1/4-8-C35-50

Codice prodotto: 8005395

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Taglia | Standard |
| Diametro nominale | 3,5 mm |
| Tipo di guarnizione sul perno filettato | Anello di tenuta |
| Posizione di montaggio | Qualsiasi |
| Dimensioni contenitore | 50 |
| Costruzione | Principio Push-Pull |
| Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura | -0,95 ... 16 bar |
| Fluido d'esercizio | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Indicazione sul fluido d'esercizio e di pilotaggio | E' possibile l'impiego con aria lubrificata |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 80 °C |
| Coppia di serraggio max. | 15 Nm |
| Peso | 1.370 g |
| Attacco pneumatico | Filetto maschio G1/4 per tubo con diametro esterno 8 mm |
| Colore dell'anello di smontaggio | Nero |
| Avvertenza sul materiale | Conforme a RoHS |
| Informazioni sui materiali, corpo | Ottone Nichelato |
| Informazioni sui materiali, guarnizione per filetti | NBR |
| Informazioni sui materiali, guarnizione tubo | NBR |
| Informazioni sui materiali, fascetta stringitubo | Acciaio inossidabile fortemente legato |