

Portale lineare YXCL-3

Codice prodotto: 8024301

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Superfici di montaggio piane rich.	0.1 mm/m
Posizione di montaggio	Orizzontale
Design	Sistema a portale lineare Con gruppi preassemblati attuatori elettrici e pneumatici
Ciclo di lavoro	100%
Conformità PWIS	VDMA24364 zona III
Temperatura di stoccaggio	-20 °C...60 °C
Umidità relativa dell'aria	0 - 90%
Temperatura ambiente	5 °C...45 °C
Intervallo di manutenzione	2500 km
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale piastra di adattamento	Alluminio anodizzato Acciaio rivestito
Materiale squadretta di fissaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega
Materiale della catenaria	Rinforzato con PA