

blocco batteria VABM-B10-25E-G12-7

Codice prodotto: 8026248

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione modulare	27,5 mm
Posizione di montaggio	Qualsiasi
Numero max. posti valvola	7
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - stress da corrosione moderato
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso	2.412 g
Fissaggio	Con foro passante
Attacco servopilotaggio 12	G1/8
Attacco servopilotaggio 14	G1/8
Attacco pneumatico 1	G1/2
Attacco pneumatico 3	G1/2
Attacco pneumatico 5	G1/2
Avvertenza sul materiale	Conforme a RoHS
Materiale blocchetto di collegamento	Leghe di alluminio per lavorazione plastica